STYLEA

5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	80 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	160 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	75 mm
Àmplia general	54 mm

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	El blanc gris (RAL9002)
Desplaçament	23 mm
Scio de giro	81 mm
Sterferencia de giro	162 mm
Dome Dictel	30 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Riveció
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	15 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa de plaça
Placa llarga	60 mm
Placa ampla	60 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	48 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	48 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Plànols del producte



© Copyright 2026 TENTE International GmbH