

INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32

EAN 4031582341485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Название продукта | Integral twin |
| Тип | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 125 kg |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 125 kg |
| Электропроводящий | ✓ |
| Грузоподъемность статическая | 250 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -30 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 150 mm |
| Общая ширина | 60 mm |
| Общий вес | 1,308 kg |
| Сертификация | Протестировано и контролируется TÜV Süd |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный, электропроводный |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник, Герметичный |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 12 mm |
| Твердость Протектор (D) | 40 Береговая D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Материал | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел | Прецизионный шариковый подшипник |
| Офсет (Смещение) | 37,5 mm |
| Радиус поворота | 100 mm |
| Поворотное соединение | 200 mm |



Немецкая награда за Дизайн



Награда Red Dot Дизайн Award

INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32

EAN 4031582341485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ФИТИНГ

| | |
|--------------|---|
| Тип фитинга | Цельный Стержень круглый |
| Диаметр Болт | 32 mm |
| Длина Болт | 45 mm |
| Подсказка | Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Моется в соответствии с АК-BWA



Немецкая
награда за
Дизайн



Награда Red
Dot Дизайн
Award

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

INTEGRAL TWIN


2940USX125R05-32

EAN 4031582341485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



Немецкая
награда за
Дизайн



Награда Red
Dot Дизайн
Award