PRODUKTINFORMATION

AGILA

2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila
Type	Fast Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	75 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	150 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	100 mm
Samlet bredde	43 mm
Samlet vægt	0,16 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Bred
Farve	Blå-kromatiseret
Dome-diameter	43 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	25 mm
Fælgbredde	25 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	67 mm
Pladebredde	60 mm
Længde på pladehul (minimum)	40 mm
Længde på pladehul (maksimum)	48 mm
Pladehulbredde (minimum)	40 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	48 mm
Pladehullets diameter	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387

Bestillingsnummer 00003910

Produkttegninger



