ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# GALEA

5075PJP125P30-10

EAN 4031582379402



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●●○ |
| Шум движения | ●●●●○ |
| Исчезновение | ●●●●○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Galea |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 100 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 162 mm |
| Общая ширина | 66 mm |
| Общий вес | 0,56 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Форма Вилы | Закрыто |
| Повортный узел | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение) | 40 mm |
| Радиус поворота | 129 mm |
| Поворотное соединение | 258 mm |
| Диаметр купола | 59 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Термопластичная резина |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 30 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

## ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA


5075PJP125P30-10

EAN 4031582379402

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH