# AGILA

## 2477PJP075P40

EAN 4031582050431

Numéro de commande 00004470



### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila |
| Capacité de charge à 3 km/h | 75 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 150 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur totale | 43 mm |
| Poids | 0.34 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 24 mm |
| Rayon d'encombrement | 80 mm |
| Diamètre d'encombrement | 160 mm |
| Diamètre du dôme | 43 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du bandage | 25 mm |
| Largeur du corps de roue | 25 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Longueur de la platine | 60 mm |
| Largeur de la platine | 60 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 38 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 38 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 6.3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477PJP075P40

EAN 4031582050431

Numéro de commande 00004470

**Dessins du produit**






