INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DURATECH

TOP 082x80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●○○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	750 kg
Capacité de charge à 6 km/h	600 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1500 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,51 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	82 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	82 mm
Largeur du corps de roue	80 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6204ZV

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 082x80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606

Numéro de commande 00802945

Dessins du produit





