DURATECH

UOP160x50-Ø20

EAN 4031582396140



ROUE

Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	900 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1800 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	1.01 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOP160x50-Ø20

EAN 4031582396140

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

