

AGILA

2470PJI050P40 screwed

EAN 4031582010053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

| | |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Agila |
| Tipo | Rodízio giratório |
| Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 40 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 80 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 69 mm |
| Largura geral | 43 mm |
| Peso geral | 0,17 kg |

SUPORTE

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Material da caixa | Folha de aço, média |
| Em Forma de Garfo | Amplo |
| Rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Cor | Passivada a azul |
| Offset | 24 mm |
| Raio giratório | 49 mm |
| Interferência giratória | 98 mm |
| Diâmetro do dome | 41 mm |

RODA

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno |
| Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
| Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
| Cor da Roda | Cinza prateado (RAL7001) |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 50 mm |
| Largura do Piso | 19 mm |
| Largura do corpo | 19 mm |
| Dureza do Piso (A) | 87 Shore A |

ENCAIXE

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Tipo de fixação | Placa de fixação quadrada |
| Comprimento da placa | 60 mm |
| Largura da placa | 60 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 38 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 48 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 38 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 48 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 6,3 mm |

AGILA

2470PJI050P40 screwed

EAN 4031582010053

Número de encomenda 00003887
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

