제품 정보

ALPHA STAINLESS

8477UFD160P63

EAN 4031582354935



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●●○
움직임 소음	●●●●○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●●●

핵심 속성

제품명	Alpha stainless
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	300 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	예
정지 중 하중용량	600 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	200 mm
전체 너비	96 mm
전체 체중	2.48 kg

하우징

주택 자재	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	스테인리스 스틸
오프셋	60 mm
회전 반경	167 mm
회전 간섭	334 mm

휠

Tread hardness	부드러운
차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	탄성 타이어, 비표시, 가황
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	160 mm
트레드 폭	30 mm
차체 너비	46 mm
트레드의 경도(A)	63 Shore A

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최소)	75 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8477UFD160P63

EAN 4031582354935

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

제품 도면



