INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

ALPHA STAINLESS

8478UOD100P62

EAN 4031582333206



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●○
Korozijas izturīgs	●●●●●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha stainless
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	200 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā kravnesība	400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	128 mm
Kopējais platums	85 mm
Kopējais svars	0,49 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plašs
Krāsa	Nerūsējošais tērauds

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Diametrs	100 mm
Protektora platums	36 mm
Korpusa platums	36 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	100 mm
Plāksnes platums	85 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478UOD100P62

EAN 4031582333206

Pasūtījuma numurs 00038660
Produkta rasējumi







© Copyright 2026 TENTE International GmbH