

# LINEA LIGHT

5925POI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404050



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del producto           | Linea light                        |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Estándar                      | EN12528 - Ruedas para muebles      |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 40 kg                              |
| Conductivo eléctrico          | No                                 |
| Inoxidable                    | No                                 |
| Capacidad de carga estática   | 80 kg                              |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                             |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                              |
| Altura total                  | 68 mm                              |
| Ancho total                   | 46 mm                              |
| Peso total                    | 0.09 kg                            |

## SOPORTE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material de la carcasa   | Poliamida                    |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio     | Vástago giratorio Espiga     |
| Radio de giro            | 67 mm                        |
| Interferencia de giro    | 134 mm                       |
| Diámetro del domo        | 23 mm                        |

## ARO

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del cuerpo              | Polipropileno                              |
| Material de la banda de rodadura | Idéntico con cuerpo de Aro                 |
| Cojinete                         | Cojinete liso con Separador tubo separador |
| Protectores de hilo              | Sin protector de roscas                    |
| Diámetro                         | 65 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura       | 13.9 mm                                    |

## AJUSTE

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero ciego para conexión B10 |
| Diámetro del agujero del Perno | 10 mm                           |

Club  
Diseñador  
DeutscherPremio  
Interzumproduct  
design  
awardIF Premio  
Diseño

# LINEA LIGHT



5925POI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404050



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Club  
Diseñador  
Deutscher



Premio  
Interzum



IF Premio  
Diseño  
product  
design  
award