INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# ZETA

4687IEP160P63

EAN 4031582308129



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●●○ |
| Kustības troksnis | ●●●●● |
| Nodilums | ●●●○○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●○○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Zeta |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 350 kg |
| Kravnesība pie 6 km/h | 280 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 700 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
| Kopējais augstums | 200 mm |
| Kopējais platums | 96 mm |
| Kopējais svars | 3,59 kg |

## KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, ļoti smaga |
| Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 55 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 161 mm |
| Grozāms savienojums | 322 mm |
| Kupola diametrs | 96 mm |

## RITENIS

| | |
|---|---|
| Tread hardness | mīksts |
| Korpusa materiāls | Alumīnijs |
| Protektora materiāls | Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Melns (līdzīgs RAL9005) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 160 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Korpusa platums | 50 mm |
| Protektora cietība (A) | 67 Krasts A |

## UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 137 mm |
| Plāksnes platums | 105 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4687IEP160P63


EAN 4031582308129

Pasūtījuma numurs 00804236

**Produkta rasējumi**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH