ALPHA

3477UFR100P30-13

EAN 4031582305876

Numéro de commande 00005008



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	128 mm
Largeur totale	75 mm
Poids	0.96 kg

CHAPE

Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	123 mm
Diamètre d'encombrement	246 mm
Diamètre du dôme	75 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	34 mm
Largeur du corps de roue	34 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	13 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3477UFR100P30-13

EAN 4031582305876

Numéro de commande 00005908

Dessins du produit



