

# ALPHA

3478PIO080P62

EAN 4031582306422

Número de comanda 00003874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Nom del producte           | Alpha      |
| Tipus                      | Rueda fija |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 70 kg      |
| Tracidad de carga estàtica | 140 kg     |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C     |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C      |
| Alçada total               | 108 mm     |
| Àmplia general             | 85 mm      |
| Pes total                  | 0,444 kg   |

## RODA

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                     |
| Material de la banda de rodadura    | Goma massissa, no senyalització |
| El Bearing                          | Coixinet llis                   |
| Eix                                 | Estirada de nou                 |
| Roda de color                       | Grafit negre (RAL9011)          |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància                |
| Diametralització                    | 80 mm                           |
| Banda de rodadura ample             | 35 mm                           |
| Corporació ample                    | 35 mm                           |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A                      |

## SUPORT

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Material        | Acer, pesada  |
| Forquilla Forma | Ample         |
| Color           | Passivat blau |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 103 mm            |
| Placa ampla                           | 85 mm             |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 77 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 60 mm             |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 77 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Placa de diàmetre                     | 9 mm              |

# ALPHA

3478PIO080P62

EAN 4031582306422  
Número de comanda 00003874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

