INFORMACE O PRODUKTU

# AGILA TWIN

2977PIO075P50

EAN 4031582362312



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●○○ |
| Hlučnost | ●●●○○ |
| Opotřebení | ●●●○○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●○○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Agila twin |
| Typ | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 80 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 160 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 102 mm |
| Celková hmotnost | 0,7 kg |

## UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice | Uchycení dvou Kolo |
| Otočné ložisko | dvouřadá kuličková dráha |
| Vyosení | 31,4 mm |
| Poloměr otáčení | 99 mm |
| Průměr otáčení | 198 mm |

## KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko | Ložisko |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 75 mm |
| Šířka Běhoun | 25 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 80 Shore A |

## MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 77 mm |
| Šířka plotny | 67 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 56 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 61,5 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 46,5 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 51,5 mm |
| Průměr otvoru plotny | 8,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA TWIN


2977PIO075P50


EAN 4031582362312

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Výkresy produktu






© Copyright 2026 TENTE International GmbH