GALEA STAINLESS

5087PJC125P60-90x70

EAN 4031582367997

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Galea stainless
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	163 mm
Poids	0.57 kg

CHAPE

Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	30 mm

RACCORD

Longueur de la platine	90 mm
Largeur de la platine	70 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	60 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	70 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	50 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	55 mm
Diamètre des trous de la platine	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA STAINLESS

5087PJC125P60-90x70

EAN 4031582367997

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH