

## ALPHA

3478PVR200P63

EAN 4031582030686



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○   |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Alpha                                |
| Emissão de CO2 (âmbito 3)         | 7.38                                 |
| Tipo                              | Rodízio fixo                         |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 205 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 410 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 240 mm                               |
| Largura geral                     | 115 mm                               |
| Peso geral                        | 2,4 kg                               |

## SUPORTE

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Material da caixa | Folha de aço, pesada |
| Em Forma de Garfo | Amplo                |
| Cor               | Passivada a azul     |

## RODA

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno           |
| Material do piso da roda   | Borracha sólida, preta  |
| Rolamento                  | Rolamento               |
| Eixo                       | Aparafusado com porca   |
| Cor da Roda                | Preto grafite (RAL9011) |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios           |
| Diâmetro                   | 200 mm                  |
| Largura do Piso            | 50 mm                   |
| Largura do corpo           | 50 mm                   |
| Dureza do Piso (A)         | 80 Shore A              |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 140 mm                      |
| Largura da placa                      | 115 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 105 mm                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

# ALPHA

3478PVR200P63

EAN 4031582030686

Número de encomenda 00000847

Desenhos do produto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

