INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# ALPHA STAINLESS

8477UFX160P63

EAN 4031582313048



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●●○ |
| Ruido de movimiento | ●●●●● |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistencia a la corrosión | ●●●●● |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Alpha stainless |
| Tipo | Rueda giratoria con Freno total |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 250 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 500 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Altura total | 200 mm |
| Ancho total | 96 mm |
| Peso total | 2.56 kg |

## SOPORTE

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Acero Inoxidable, pesado |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Rodamiento giratorio | Dos carreras de bolas |
| Color | Acero Inoxidable |
| Desplazamiento | 60 mm |
| Radio de giro | 167 mm |
| Interferencia de giro | 334 mm |
| Diámetro del domo | 96 mm |

## ARO

| | |
|---|---|
| Tread hardness | blando |
| Material del cuerpo | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión, Sellado |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Gris plateado (RAL7001) |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 46 mm |
| Anchura del cuerpo | 46 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 63 Shore A |

## AJUSTE

| | |
|---|---|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 137 mm |
| Anchura de la placa | 105 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8477UFX160P63


EAN 4031582313048

Número de pedido 00035533

**Planos del producto**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH