PRODUKTINFORMATION

ALPHA

3478PVO125P62

EAN 4031582306736



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Typ	Bockrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	100 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	155 mm
Gesamtbreite	85 mm
Gesamtgewicht	0,81 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Farbe	Blaupassiviert

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Gleitlager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	37 mm
Breite des Radkörpers	37 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Kleine rechteckige Platte
Plattenlänge	103 mm
Plattenbreite	85 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	77 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	60 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478PVO125P62

EAN 4031582306736

Bestellnummer 00000666

Produktzeichnungen





© Copyright 2026 TENTE International GmbH