

## LINEA E-LOCK

594EUSP150R36-32 N RAL9002

EAN 4031582489309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Nom del producte           | Linea E-Lock                                     |
| Tipus                      | Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 150 kg                                           |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 150 kg                                           |
| Conducció elèctrica        | Sí                                               |
| Inoxidable                 | Sí                                               |
| Tracidad de carga estàtica | 300 kg                                           |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                                           |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C                                            |
| Alçada total               | 155 mm                                           |
| Àmplia general             | 71 mm                                            |
| Pes total                  | 1,52 kg                                          |

## SUPORT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida                     |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda              |
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió |
| Color                | El blanc gris (RAL9002)       |
| Desplaçament         | 47,5 mm                       |
| Scio de giro         | 127 mm                        |
| Sterferencia de giro | 254 mm                        |
| Dome Dictel          | 45,5 mm                       |

## RODA

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                               |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat, conductor elèctric |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió           |
| Roda de color                       | El blanc gris (RAL9002)                 |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles                  |
| Diametralització                    | 150 mm                                  |
| Banda de rodadura ample             | 15 mm                                   |
| Corporació ample                    | 15 mm                                   |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                              |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                              |

## FITACIÓ

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipus de Fitting                    | Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta |
| Pern Diamant                        | 32 mm                                                          |
| Pern Longitud                       | 50 mm                                                          |
| Posició Pern                        | 7 mm                                                           |
| Pern muntant la quantitat de forats | 2                                                              |



El  
Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi  
Interzum



Premi IF  
Disseny

# LINEA E-LOCK

594EUSP150R36-32 N RAL9002



EAN 4031582489309

Número de comanda 00065310

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



El  
Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi  
Interzum



product  
design  
award

Premi IF  
Disseny