PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ETP 080x70-Ø20 HL70

EAN 4031582318623



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	700 kg
Belastning ved 6 km/t	560 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1400 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	1,09 kg

HJUL

Fælgmateriale	Stål, jern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	80 mm
Hjulbane bredde	70 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	70 mm
Fælgbredde	70 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D
Lejetype	6204

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH


ETP 080x70-Ø20 HL70

EAN 4031582318623

Bestillingsnummer 00801021

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH