ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●●○
Шум руху	●●●●○
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	E-Drive optima
Тип	Блок приводу
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Діапазон температур (мінімальний)	5 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна ширина	190 mm
Загальна вага	3,99 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Електричні
Вила Форма	Драйв
Колір	Пасивований блакитним

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Колесо з фланцем
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Діаметр	125 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (A)	63 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	100 mm
Ширина тарілки	95 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	60 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	100 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH