

## DURATECH

MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds, super smags           |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu      |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ritenis krāsa          | Dabiski balts                    |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 200 mm                           |
| Protektora platums     | 80 mm                            |
| Ass atveres diametrs   | 40 mm                            |
| Rumbas garums          | 90 mm                            |
| Korpusa platums        | 80 mm                            |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                      |
| Gultņa veids           | 6308                             |

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ● ● |
| Kustības troksnis  | ● ● ○ ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Duratech                                 |
| CO2 emisija (3. darbības joma)       | 29.11                                    |
| Korpusa tips                         | Ritenis                                  |
| Standarta                            | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 5400 kg                                  |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 4500 kg                                  |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                       |
| Nerūsējošais                         | Nē                                       |
| Statiskā kravnesība                  | 9000 kg                                  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -40 °C                                   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                                    |
| Kopējais svars                       | 3,86 kg                                  |

# DURATECH


MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Pasūtījuma numurs 00830849  
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# DURATECH

MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Pasūtījuma numurs 06830849



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.