

# ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074  
Bestelnummer 00035519

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ○ ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha stainless               |
| Type                         | Vast Wielen                   |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 125 kg                        |
| Roestvrij                    | ✓                             |
| Statisch draagvermogen       | 250 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 250 °C                        |
| Totale hoogte                | 128 mm                        |
| Totale breedte               | 85 mm                         |
| Totaal gewicht               | 0,512 kg                      |

## WIEL

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Kunststof thermoset, hittebestendig |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel                   |
| Lagering                      | Droge lagerbus                      |
| As                            | Geschroefd met moer                 |
| Wielkleur                     | Zwart                               |
| Diameter                      | 100 mm                              |
| Breedte Loopvlak              | 35 mm                               |
| Breedte wielkern              | 35 mm                               |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 90 Shore D                          |

## BEHUIZING

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
| Vork Vorm | Breed                  |
| Kleur     | Roestvrij staal        |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 100 mm             |
| Breedte plaat               | 85 mm              |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 77 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 60 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 77 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter plaatgat           | 9 mm               |

# ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074  
Bestelnummer 00035519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

