ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ALPHA

3477UOO080P62

EAN 4031582050172



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	200 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	400 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	108 mm
Общая ширина	75 mm
Общий вес	0,78 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая
Повортный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	44,5 mm
Радиус поворота	121 mm
Поворотное соединение	242 mm
Диаметр купола	75 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	80 mm
Ширина Протектор	34 mm
Ширина тела	34 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	105 mm
Ширина пластины	80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	60 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3477UOO080P62

EAN 4031582050172

Номер заказа 00005658

Чертежи изделия



