INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# DELTA

## 3641ITP200P63

EAN 4031582337464



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Attrition | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Delta |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage directionnel |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 600 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 480 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 1200 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 250 mm |
| Largeur totale | 94 mm |
| Poids global | 3.55 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, lourde |
| Forme Chape | Galbé, Renforcé |
| Pivot | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Déport | 55 mm |
| Rayon d'encombrement | 155 mm |
| Diamètre d'encombrement | 310 mm |
| Diamètre du dôme | 94 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Aluminium |
| Bandage | Polyuréthane, Coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Axe | Vissé avec écrou |
| Couleur Roue | Jaune miel (RAL1005) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 200 mm |
| Largeur du Bandage | 50 mm |
| Largeur du corps | 50 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du Bandage (D) | 42 Shore D |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 137 mm |
| Largeur de plaque | 105 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 105 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 105 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DELTA


3641ITP200P63


EAN 4031582337464

Numéro de commande 00833647

**Dessins du produit**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH