INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

EXPANDER

R07-Ø21,5-24 Inox_TBE

EAN 4031582437829



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Expanseur
Type	Accessoire
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Oui
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Poids global	0.13 kg

RACCORD

Type de raccord	Extenseur synthétique, rond
Fixation expansible (minimale)	21.5 mm
Fixation expansible (maximum)	24 mm
Astuce	Veuillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH