INFORMACIJE O PROIZVODU

# INTEGRAL

## 2044UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582300185



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●○○ |
| Ishrana | ●●●●○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Integral |
| Tip | Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica |
| Standard | EN12531 - Bolnički stolovi |
| Nosivost na 3 km/h | 150 kg |
| Nosivost na 4 km/h | 150 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 450 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 183 mm |
| Ukupna širina | 62 mm |
| Ukupna težina | 0.99 kg |
| Sertifikacija | Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd |

### KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | Zatvoreno |
| okretni lezaj | precizini kuglicni lezaj |
| Boja | Siva bela (RAL9002) |
| ofset | 40 mm |
| okretni radijus | 115 mm |
| Otpor okretanju | 230 mm |
| Prečnik kupole | 62 mm |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| Boja omotac | Slat siva (RAL7015) |
| Boja Tocak | Slat siva (RAL7015) |
| stitnici omotaca | Integrisani threadguard |
| Prečnik | 150 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Širina tela | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | stablo sa bregasta rupa za trake profila |
| Prečnik sraf | 28 mm |
| Dužina sraf | 96 mm |
| Položaj sraf | 19 mm |
| Količina otvora za montiranje sraf | 4 |

IF nagrada za Dizajn

Red Dot Dizajn Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL

2044UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582300185

Broj porudžbine 00061434

**Crteži proizvoda**




IF nagrada za Dizajn

Red Dot Dizajn Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH