ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

AVIANA

5976PJE075P54 light Standard 7001

EAN 4031582370966



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●●○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Aviana
Тип	Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	102 mm
Обща ширина	69 mm
Общо тегло	0.34 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Сребърно сиво (RAL7001)
Изместване	28 mm
Радиус на завъртане	68.5 mm
Интерференция при завъртане	137 mm
Диаметър на купол	54 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Конусен сачмен лагер , Неръждаемост
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	25 mm
Ширина на тялото	25 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плоча със спирачни елементи
Дължина на плаката	70 mm
Ширина на плаката	55 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	51 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	41 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	51 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	57 mm
Диаметър на отвора на плаката	5.5 mm

Награда за Дизайн Red Dot

Германска награда за Дизайн

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976PJE075P54 light Standard 7001

EAN 4031582370966

Номер на поръчката 00036982

Чертежи на продукта





Награда за Дизайн Red Dot

Германска награда за Дизайн

© Copyright 2026 TENTE International GmbH