

ZETA

4687ITP125P63 CV

EAN 4031582366624

Número de encomenda 00860774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Zeta |
| Tipo | Rodízio giratório com travão total |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 500 kg |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 400 kg |
| Capacidade de carga estática | 1000 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 164 mm |
| Largura geral | 96 mm |
| Peso geral | 3,039 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Alumínio |
| | convexo |
| Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Eixo | Aparafusado com porca |
| Cor da Roda | Amarelo mel (RAL1005) |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 125 mm |
| Largura do Piso | 50 mm |
| Largura do corpo | 50 mm |
| Dureza do Piso (A) | 92 Shore A |
| Dureza do Piso (D) | 42 Shore D |

SUPORTE

| | |
|-------------------------|--|
| Material | Folha de aço, muito pesada |
| Em Forma de Garfo | Amplo, Reforçado |
| Rolamento giratório | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
| Cor | Passivada a azul |
| Offset | 60 mm |
| Raio giratório | 161 mm |
| Interferência giratória | 322 mm |
| Diâmetro do dome | 96 mm |

ENCAIXE

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 137 mm |
| Largura da placa | 105 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ZETA

4687ITP125P63 CV

EAN 4031582366624

Número de encomenda 00860774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA

4687ITP125P63 CV

EAN 4031582366624

Número de encomenda 00860774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

