SUPRATECH

PJR 100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527

Numéro de commande 00020822



ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Supratech
Capacité de charge à 4 km/h	80 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.17 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

SUPRATECH

PJR 100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527

Numéro de commande 00030822

Dessins du produit

