NOVATECH

FTP 150x50-Ø25 HL60

EAN 4031582329476

Numéro de commande 00802228



ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	840 kg
Capacité de charge à 6 km/h	700 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	3.56 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

FTP 150x50-Ø25 HL60

EAN 4031582329476

Numéro de commande 00802328

Dessins du produit



NOVATECH

FTP 150x50-Ø25 H160

EAN 4031582329476

Numéro de commande 00802328

