ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

ZETA STAINLESS

8677UFX160P63

EAN 4031582313819



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●○○○
Шум руху	●●●●●
Атритація	●●●●●
Стійкість до корозії	●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Zeta stainless
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	300 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	240 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Так
Статичний Вантажопідйомність	600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна висота	200 mm
Загальна ширина	96 mm
Загальна вага	3,21 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь, важка
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Нержавіюча сталь
Офсет (Зсув)	55 mm
Радіус повороту	161 mm
Поворотне з’єднання	322 mm
Діаметр ковпачка	96 mm

КОЛЕСО

Tread hardness	м’який
Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Сірий / не маркування
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	160 mm
Протектор	46 mm
Ширина тіла	46 mm
Твердість Протектор (A)	64 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	74 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	74 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA STAINLESS


8677UFX160P63


EAN 4031582313819

Номер замовлення 00829497

Креслення продукту







© Copyright 2026 TENTE International GmbH