INFORMACIÓ DE PRODUCTE

DURATECH

TOP 085x60-Ø20 HL60

EAN 4031582331165



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●●
El soroll del moviment	●●○○○
Atràcia	●●●●●
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	650 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	520 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1300 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,51 kg

RODA

Material corporal	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	85 mm
Banda de rodadura ample	60 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	60 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipus de portador	6204

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH


TOP 085x60-Ø20 HL60


EAN 4031582331165

Número de comanda 00832610

Plànols del producte







© Copyright 2026 TENTE International GmbH