

## ALPHA

3470UOO100P62

EAN 4031582010206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Alpha                           |
| Korpasa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis      |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 200 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Nē                              |
| Statiskā kravnesība                  | 400 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -25 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 128 mm                          |
| Kopējais platums                     | 75 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,73 kg                         |

## KRONŠTEINIS

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, smaga |
| Dakšas forma        | Plaša                 |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes  |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu      |
| Ofsets              | 40 mm                 |
| Pagrieziena rādiuss | 90 mm                 |
| Grozāms savienojums | 180 mm                |
| Kupola diametrs     | 75 mm                 |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpasa materiāls      | Poliamīds                   |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūtnis                 | Cuscinetto piano            |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni    |
| Ritenis krāsa          | Dabiski balts               |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 100 mm                      |
| Protektora platums     | 36 mm                       |
| Korpasa platums        | 36 mm                       |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 105 mm             |
| Plāksnes platums                       | 80 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 77 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 60 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 77 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 9 mm               |

# ALPHA

3470U00100P62



EAN 4031582010206

Pasūtījuma numurs 00004299  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

