제품 정보

ELASTECH

IFP 160x50-Ø25

EAN 4031582319828



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●○○○
움직임 소음	●●●●●
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Elastech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	350 kg
6km/h에서의 적재 용량	280 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	700 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
전체 체중	1.18 kg

휠

Tread hardness	부드러운
차체 재질	알루미늄
트레드 재질	탄성 타이어, 비표시, 가황
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	회색 / 표시 없음
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	160 mm
트레드 폭	50 mm
차축 홀 직경	25 mm
허브 길이	60 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IFP 160x50-Ø25

EAN 4031582319828

주문 번호 00830803

제품 도면




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IFP 160x50-Ø25

EAN 4031582319328

주문 번호 00830899



© Copyright 2026 TENTE International GmbH