ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

KAPPA LOAD

9651TOO160P63

EAN 4031582314625



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●●
Шум движения	●○○○○
Исчезновение	●●●●●
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Kappa load
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	1020 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	850 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	2040 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	205 mm
Общий вес	4,3 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Чугун или кованый чугун, тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Повортный узел	Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками
Офсет (Смещение)	58 mm
Поворотное соединение	398 mm
Lubrication nipple	1

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, тяжелый
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения
Ось	Винт с гайкой
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	50 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	135 mm
Ширина пластины	110 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD


9651TOO160P63


EAN 4031582314625


Номер заказа 00830359

Чертежи изделия









© Copyright 2026 TENTE International GmbH