INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●○○○ |
| El soroll del moviment | ●●●●● |
| Atràcia | ●●●●● |
| Resistència a a la corrosió | ●●●●● |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Zeta stainless |
| Tipus | Rueda fija |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 300 kg |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 240 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | Sí |
| Tracidad de carga estàtica | 600 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C |
| Alçada total | 200 mm |
| Àmplia general | 117 mm |
| Pes total | 2,08 kg |

## SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Inoxidable, pesat |
| Forquilla Forma | Ample, Reforçat |
| Color | Inoxidable |

## RODA

| | |
|---|---|
| Tread hardness | suau |
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió, Segellat |
| Eix | Estirada de nou |
| Roda de color | Grey / No Marcatge |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 160 mm |
| Banda de rodadura ample | 46 mm |
| Corporació ample | 46 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 64 Shore A |

## FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 137 mm |
| Placa ampla | 117 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 74 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 74 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 105 mm |
| Placa de diàmetre | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA STAINLESS


8678UFX160P63

EAN 4031582313956

Número de comanda 00829522

**Plànols del producte**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH