

# ALPHA

3478DVJ200P63

EAN 4031582306354



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha                               |
| Tipo                                | Ruota fissa                         |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 205 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | No                                  |
| Portata statica                     | 410 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C                               |
| Altezza totale                      | 240 mm                              |
| Larghezza complessiva               | 115 mm                              |
| Peso complessivo                    | 2,61 kg                             |

## SUPPORTO

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Materiale di costruzione | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella     | Largo                       |
| Colore                   | Passivato blu               |

## RUOTA

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo         | Lamiera d'acciaio  |
| Materiale del battistrada   | Gomma piena, nera  |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a rulli |
| Asse                        | Vite con dado      |
| Colore Ruota                | Passivato blu      |
| Parafili                    | Con parafili       |
| Diametro                    | 200 mm             |
| Larghezza battistrada       | 50 mm              |
| Larghezza corpo             | 50 mm              |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A         |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 140 mm               |
| Larghezza della piastra          | 115 mm               |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                |

# ALPHA

3478DVJ200P63

EAN 4031582306354

Numero d'ordine 00000479

Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

