PRODUCTINFORMATIE

# ELASTECH

## IEP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767




Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●○○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●●● |
| Slijtage | ●●●○○ |
| Corrosiebestendigheid | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Elastech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 500 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/h | 400 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 1000 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totaal gewicht | 2,34 kg |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | zacht |
| Materiaal wielkern | Aluminium |
| Materiaal loopvlak | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Wielkleur | Jet black (vergelijkbaar RAL9005) |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 250 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Diameter Asgat | 25 mm |
| Naaflengte | 60 mm |
| Breedte wielkern | 50 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 68 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## IEP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767

Bestelnummer 00801257

**Producttekeningen**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

## IEP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767

Bestelnummer 00900257




© Copyright 2026 TENTE International GmbH