

# ALPHA

3477PVO080P62

EAN 4031582305586



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Alpha                                         |
| KorpUSA tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums               |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 70 kg                                         |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                            |
| Nerūsējošais                         | Nē                                            |
| Statiskā kravnesība                  | 140 kg                                        |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                         |
| Kopējais augstums                    | 108 mm                                        |
| Kopējais platums                     | 75 mm                                         |
| Kopējais svars                       | 0,92 kg                                       |

## KRONŠTEINIS

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, smaga |
| Dakšas forma        | Plaša                 |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes  |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu      |
| Ofsets              | 44,5 mm               |
| Pagrieziena rādiuss | 121 mm                |
| Grozāms savienojums | 242 mm                |
| Kupola diametrs     | 75 mm                 |

## RITENIS

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| KorpUSA materiāls      | Polipropilēns            |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, melna      |
| Gultnis                | Cuscinetto piano         |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa          | Grafīta melna (RAL9011)  |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga       |
| Diametrs               | 80 mm                    |
| Protektora platums     | 35 mm                    |
| KorpUSA platums        | 35 mm                    |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A              |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 105 mm             |
| Plāksnes platums                       | 80 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 77 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 60 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 77 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 9 mm               |

# ALPHA

3477PVO080P62



EAN 4031582305586

Pasūtījuma numurs 00028112  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

