

## ALPHA

3477UER200P30-13

EAN 4031582305852



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ● |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha                               |
| Тип                                | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване    |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 200 kg                              |
| Електропроводим                    | Не                                  |
| Неръждаемост                       | Не                                  |
| Статичен Товароносимост            | 400 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                               |
| Обща височина                      | 235 mm                              |
| Общо тегло                         | 2.72 kg                             |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал на корпуса         | Стоманен лист, тежък   |
| Форма Вилица                | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Цвят                        | Синьо покритие         |
| Изместване                  | 55 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 166 mm                 |
| Интерференция при завъртане | 332 mm                 |

## КОЛЕЛО

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Tread hardness        | мек                                  |
| Материал на тялото    | Полиамид                             |
| Материал на реазбата  | Еластична гума, черна, вулканизирана |
| Лагер                 | Ролков лагер                         |
| Ос                    | Завинтен с гайка                     |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба    |
| Диаметър              | 200 mm                               |
| Ширина на Резба       | 46 mm                                |
| Твърдост на Резба (A) | 64 Бръснач A                         |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга            | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 13 mm         |

# ALPHA

3477UER200P30-13

EAN 4031582305852



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

