제품 정보

PURETECH

PIP075x25-Ø8 TFR

EAN 4031582482690



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	단단한 고무 비표시
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	75 mm
트레드 폭	25 mm
차축 홀 직경	8 mm
허브 길이	28.8 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Puretech
하우징 유형	휠
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	60 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	120 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.11 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PIP075x25-Ø8 TFR

EAN 4031582482690

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

제품 도면



© Copyright 2026 TENTE International GmbH