

## COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Compacta                         |
| Korpusa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis         |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 25 kg                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā kravnesība                  | 50 kg                            |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -25 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 28 mm                            |
| Kopējais platums                     | 20 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,02 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma      | Stūrainis              |
| Krāsa             | Pasivēts ar zilu       |
| Kupola diametrs   | 20 mm                  |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu      |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass                    | Kniedēts                         |
| Ritenis krāsa          | Grafīta melna (RAL9011)          |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 25 mm                            |
| Protektora platums     | 13 mm                            |
| Korpusa platums        | 13 mm                            |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 40 mm              |
| Plāksnes platums                       | 17 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 30 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 30 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 4,5 mm             |

# COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Pasūtījuma numurs 00021131  
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

