INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# ZETA

## 4687ITP125P63 soft cv

EAN 4031582337587



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Attrition | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Zeta |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 400 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 320 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 800 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 164 mm |
| Largeur totale | 96 mm |
| Poids global | 3.17 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, très lourde |
| Forme Chape | Galbé, Renforcé |
| Pivot | Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Déport | 60 mm |
| Rayon d'encombrement | 161 mm |
| Diamètre d'encombrement | 322 mm |
| Diamètre du dôme | 96 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Tread profile | convexe |
| Tread hardness | souple |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Bandage | Polyuréthane, Coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Axe | Vissé avec écrou |
| Couleur Roue | Gris trafic A (RAL7042) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 50 mm |
| Largeur du corps | 50 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 137 mm |
| Largeur de plaque | 105 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 105 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ZETA

## 4687ITP125P63 soft cv

EAN 4031582337587

Numéro de commande 00835398

**Dessins du produit**






