ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

DURATECH

UOR 100x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Ролков лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	36 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	44.4 mm
Ширина на тялото	36 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●●○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	200 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	400 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0.18 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOR 100x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535

Номер на поръчката 00030965

Чертежи на продукта

