


## OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964  
Bestelnummer 00801882

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Productnaam                  | Omikron twin                                |
| Behuizingstype               | Vast Wielen                                 |
| Standaard                    | vergelijkbaar EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 2500 kg                                     |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 2000 kg                                     |
| Statisch draagvermogen       | 3750 kg                                     |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                                      |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                                       |
| Totale hoogte                | 275 mm                                      |
| Totale breedte               | 154 mm                                      |
| Totaal gewicht               | 15,768 kg                                   |

## WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Materiaal wielkern            | Gieten                |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten |
| Lagering                      | Precisie kogellagers  |
| As                            | Geschroefd met moer   |
| Wielkleur                     | Honinggeel (RAL1005)  |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer   |
| Diameter                      | 200 mm                |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                 |
| Breedte wielkern              | 50 mm                 |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A            |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D            |

## BEHUIZING

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Materiaal       | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm       | Behuizing met twee Wiel            |
| Kleur           | Transparante Coating               |
| Diameter koepel | 160 mm                             |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 200 mm             |
| Breedte plaat               | 160 mm             |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 120 mm             |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 160 mm             |
| Diameter plaatgat           | 15 mm              |

# OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964  
Bestelnummer 00801882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

