INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# GALEA

5077PJH125P60-90x70

EAN 4031582367904



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●●○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Galea |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 163 mm |
| Pes total | 0,57 kg |

## SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Poliamida |
| Forquilla Forma | Tancat |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Desplaçament | 40 mm |
| Sterferencia de giro | 205 mm |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | El cautxú termoplàstic |
| El Bearing | Coixinet llis |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 125 mm |
| Banda de rodadura ample | 30 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

## FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 90 mm |
| Placa ampla | 70 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 60 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 70 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 50 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 55 mm |
| Placa de diàmetre | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# GALEA

5077PJH125P60-90x70

EAN 4031582367904

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Plànols del producte

