TERMÉKINFORMÁCIÓK

# LINEA CLINIC

## 5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360158



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ●●●●● |
| Mozgás zajkibocsátása | ●●●●○ |
| Kopás | ●●●●○ |
| Korrozióálló képesség | ●●●○○ |

### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Linea clinic |
| Ház típusa | Központifékes görgő, totálfékkel |
| Standard | EN12531 - Kórházi ágygörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 150 kg |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 150 kg |
| Elektromosan vezető | Igen |
| Rozsdamentes | Igen |
| Statikus teherbírás | 450 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
| Összsúly | 1,21 kg |
| Teljes szélesség | 71 mm |
| Tanúsítvány | TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött |

### VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Poliamid |
| Villa alakja | Ikerkerekes villa |
| Forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Szín | Szürkésfehér (RAL9002) |
| Ellensúlyoz | 47,5 mm |
| Körbeforgás | 254 mm |
| Kupola átmérője | 45,5 mm |

### KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes |
| Kerék színe | Szürkésfehér (RAL9002) |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 150 mm |
| Futófelület szélessége | 15 mm |
| Test szélessége | 15 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |

### SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió |
| Csavar átmérője | 32 mm |
| Csavar hossza | 50 mm |
| Csavarmenet pozíciója | 7 mm |
| Csavar rögzítőfuratok száma | 4 |
| Tippek | A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell |

Deutscher Designer Club

IF Design Award

Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA CLINIC


## 5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360158

Rendelési szám 00037768

**Termékrajzok**



Deutscher Designer Club

IF Design Award

Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH