# INTEGRAL TWIN TORSION

## 3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

EAN 4031582382556

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



### CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 37.5 mm |
| Rayon d'encombrement | 100 mm |
| Diamètre d'encombrement | 200 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 12 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 32 mm |
| Longueur de la vis | 51 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Integral twin torsion |
| Capacité de charge à 3 km/h | 125 kg |
| Conducteur d'électricité | yes |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 375 kg |
| Plage de température (minimale) | -30 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 150 mm |
| Largeur totale | 62 mm |
| Certification | Testé et surveillé par TÜV Süd |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH